

# 上海\*\*实验台订做

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：16

全钢实验台洒上强酸剂的解决办法：全钢实验台大部分是应用在实验室的，但是在做实验时会用到强酸剂，那么实验台上洒到强酸剂应该怎么办？下面介绍：1、遇水放热的酸：少量溅到皮肤上，应先用干净布敏捷拭去，然后用大量水冲洗，再涂抹碳酸氢钠稀溶液，大量沾染或进入敏感部位（如眼睛），应快点去医院。2、强碱固体：沾到皮肤上，将打仗固体的部位用大量冷的稀硼酸溶液冲洗，若进入眼睛，应快点就医；洒到全钢实验台上，用干的布擦去，然后用水洗涤。3、一样平常强酸：溅到全钢实验台上，用湿抹布直接擦去就行。溅到皮肤上，应先用干净布敏捷拭去，然后用大量水冲洗，末了再涂抹碳酸氢钠稀溶液，进入眼睛，直接用大量水冲洗，边洗边眨眼。4、强碱溶液：溅到皮肤上，应先用干净布拭去，然后用大量水洗濯，末了涂抹稀硼酸稀溶液，进入眼睛，应用2%硼酸溶液洗濯。溅到全钢实验台上，用湿抹布擦去就可以。全钢实验台上洒到强酸应该快点用干净的抹布擦净，在这里要注意，我们擦台面的时候要戴上手套，以免抹布湿透而弄伤我们的皮肤。实验台江苏【荣翔】提供实验室系统整体解决方案！上海\*\*实验台订做

全钢实验台是科研，如：大学、职业学校、中国科学院下属单位、化工厂、生物制药等企事业单位放置在实验室中间的实验操作台，全钢实验台可以放置大型的仪器设备及检测实验。中文名全钢实验台外文名Smilelab材质钢制、钢木、全木等目录1台面部分2柜体全钢实验台台面部分编辑全钢实验台面可采用上海威盛亚实芯板、贴面板（环氧树脂板、酚醛树脂板、花岗岩、不锈钢台面、陶瓷等，可供选择）；颜色有黑色、灰白色可供客户选择。全钢实验台柜体编辑全钢实验台(3张)全钢实验台所有钢质柜体均采用，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂。整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能较好。框架：支承横梁为60\*40mm冷轧矩形钢管，支撑立柱为同规格钢管两面组焊镶嵌冷轧槽钢，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并静电粉末喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重>250公斤，支撑立柱可直接悬挂呆柜，无须破坏墙身。试剂架、层板：，层板为10mm厚磨砂玻璃，双层结构，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度。插座：采用实验室\*\*安全产品。上海\*\*实验台订做实验台选择哪种材质好。

1、荣翔实验台整体结构及性能：整体为钢木结构。主体结构以C型（边台）或亚型钢架（台）钢架支撑，柜体为底托式。实验台承重可达250Kg/平方米，仪器台承重可达300Kg/平方米。2、青岛实验台台面：选用耐强酸、强碱、防水、防腐蚀、耐刮、耐压、耐磨、耐抗击、易清洁的，台面表面光滑无毛孔，台面边缘加厚并作圆弧收边处理，所有接缝处做起口处理，台面下方开有防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构。实芯理化板台面不要直接接触火焰或高温物体，其耐高温性能不超过135℃。3、青岛实验台钢架：选用质量40\*60mm壁厚不少于，以C型（边台）或亚型钢架（台）作为垂直构架，以前横梁、后横梁、下横梁作为水平构架，垂直构架与水平构架间以机械方式通过标准化三角连接件连接固定，并用螺丝加以固定，以方便拆解时的需要。所

用钢材经打磨、酸洗、磷化、通体环氧树脂粉末静电喷涂高温固化作防腐蚀处理，覆膜厚度不少于100um其附着力，抗冲击强度符合国家或有关行业标准，克服金属制品不耐酸碱、易氧化的缺点，耐腐蚀及有机溶剂。4、青岛实验台柜体板：采用E1级18mm厚的\*\*度防潮三聚氢胺双贴面高密度板，以1mm厚PVC封边，封边采用高温、高压封边成型工艺。

钢木实验台的安装和使用中应该注意的问题：1、在安装新台面前，需将放在实验室内的化学药品移除，一些大中型钢木实验台进行包裹密封性，以防台面粘胶、打孔、打磨抛光等现场作业造成的尘土进到仪器设备内。2、实验室操作台台面出现刮痕，或是裂开问题，能够请实验台厂家的维修工作人员进行粘合、打磨抛光、打磨抛光和打腊等工艺流程多方面修补，修补后基础就能够正常使用了，不过，环氧树脂板的化学特性和冲击韧性较弱，不易修补，提议还是直接拆换台面较为划得来。3、不一样材料的台面之间的拆换，要考虑到台面边缘、转角、拼凑处等问题，切忌盲目拆换。4、因为每个钢木实验台厂家的生产制造加工工艺和规范不一，橱柜柜体和台面构造也略有不同，因而，为了保障台面安装的使用期，提议大家还是联络原实验台厂家进行修补和拆换。实验台的结构如何组成？

不锈钢实验台规格可定制（可空位或带抽屉）1、柜体□1.0mm厚不锈钢板制作；2、抽屉面板及门板：采用双层不锈钢钢板制作；3、铰链：304不锈钢合页/DTC阻尼铰链；4、导轨□DTC挂插式三节滚珠导轨；5、调节脚：钢制，塑料包裹；6、背板：活动式后背板；7、层板孔：柜体内预留层板销插孔；8、层板：根据客户要求单独选配；9、拉手：可选一体折弯成型、塑料扣手□C型不锈钢拉手；10、长度规格□400/450/500mm11□板材纹路：拉丝、镜面；江苏荣翔告诉您使用实验台的便捷性。实验台吊柜价格

泰兴实验室家具厂家。上海\*\*实验台订做

天平台（全钢结构）（支持定制）台面：采用厚40mm的大理石台面，颜色为黑色，易清洗、耐腐蚀。背板：采用1.0mm厚镀锌钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，防水、耐潮。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。柜体：采用1.2mm厚镀锌钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，防水、耐潮。配件：拉手：采用质量304不锈钢型拉手，防腐，防变色；铰链：采用海福乐牌定位铰链；调整脚：采用阳立牌调整脚，可调高度10cm□□多种颜色可选）上海\*\*实验台订做

江苏荣翔实验室设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的办公、文教行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*荣翔实验室家具供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！